

DX2023

Pantalla multifunción para supervisión de revoluciones, velocidad y tiempo

DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC





sección del panel de mandos 91 x 43 mm

Características del producto		
Dimensiones	[mm]	48 x 112 x 116
Campo de aplicación		
Aplicación		Equipo universal para la evaluación e indicación de todo tipo de magnitudes físicas que se derivan de secuencias de impulsos
Datos eléctricos		
Frecuencia AC	[Hz]	50...60
Tensión de alimentación	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	100
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de entradas digitales: 2; Número de salidas digitales: 4
Entradas		
Número de entradas digitales		2
Salidas		
Número de salidas digitales		4
Resistente a sobrecargas		sí
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-25...70
Grado de protección		IP 65
Grado de protección de los bornes		IP 20
Homologaciones / pruebas		
CEM		EN 61000-6-2
		EN 61000-6-3
		EN 61000-6-4
Datos mecánicos		
Peso	[g]	352

DX2023

Pantalla multifunción para supervisión de revoluciones, velocidad y tiempo

DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC

Tipo de montaje		sección del panel de mandos: 91 x 43 mm
Dimensiones	[mm]	48 x 112 x 116
Materiales		Noryl UL94-V-0


Indicaciones / elementos de mando

Indicador	pantalla a color	Pantalla LCD totalmente gráfica, Pantalla táctil

Conexión eléctrica

bornes roscados:

Conexión



NC: no utilizado