


E3M159



Cable prolongador

CONNECTION CABLE M12 5M EXT.



Campo de aplicación		
Sistema	cable apantallado; Aptitud para cadenas portacables	
Versión	Extensión para cables de conexión O3M, para el sensor 3D inteligente para aplicaciones móviles con salida de vídeo analógica PAL	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 25 AC / < 60 DC
Clase de protección		III
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...80
Grado de protección		IP 67; IP 69K
Datos mecánicos		
Peso	[g]	274,3
Dimensiones	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,4
Materiales	Carcasa: PUR; Junta de estanqueidad: FKM; pines de contacto: CuSn6 niquelado y estañado	
Material de la tuerca de unión	inox (1.4305 / 303)	
Aptitud para cadenas portacables	sí	
Aptitud para cadenas portacables	Radio de curvatura para instalación fija	≥ 60 mm
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	

E3M159



Cable prolongador


CONNECTION CABLE M12 5M EXT.

Conexión eléctrica


Cable: 5 m, TPU, negro, Ø 6 mm, apantallado; Impedancia 75 Ω

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: inox (1.4305 / 303)



Conexión



- 1: pantalla
- 2: no utilizado
- 3: blindaje coaxial
- 4: cable central coaxial
- 5: no utilizado

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: inox (1.4305 / 303)

