


E3M161



Prolongador

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16



Campo de aplicación

Sistema	cable apantallado; Aptitud para cadenas portacables
Versión	para el sensor de visión 3D inteligente para aplicaciones móviles con salida de vídeo analógica PAL

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 25 AC / < 60 DC
-----------------------------	-------------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-40...80
Temperatura ambiente (movible) [°C]	-10...70
Grado de protección	IP 67; IP 69K

Datos mecánicos

Peso [g]	92,2
Materiales	PUR negro; junta de estanqueidad: FKM; pines de contacto: CuSn6 niquelado y estañado
Material del cuerpo	PUR
Material de la tuerca de unión	inox (1.4305 / 303)
Aptitud para cadenas portacables	sí
Aptitud para cadenas portacables	Radio de curvatura para instalación fija ≥ 60 mm

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E3M161




Prolongador

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: inox (1.4305 / 303); cable de conexión apantallado: apantallado



Conexión eléctrica

Cable: 1 m, PUR, negro, Ø 6 mm, apantallado; 2 x 0,25 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M16, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: inox (1.4305 / 303); cable de conexión apantallado: apantallado

