




Prolongador

VDOGF030MSS00,8A03STGF030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

|                         |     |            |
|-------------------------|-----|------------|
| Tensión de alimentación | [V] | < 60 AC/DC |
| Clase de protección     |     | III        |

Condiciones ambientales

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...90 |
| Grado de protección  |      | IP 68    |

Datos mecánicos


|                                |  |                                      |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|
| Materiales                     |  | PUR                                  |
| Material del cuerpo            |  | PUR                                  |
| Material de la tuerca de unión |  | Zinc conformado a presión, niquelado |

Notas

|                   |  |         |
|-------------------|--|---------|
| Cantidad por pack |  | 1 unid. |
|-------------------|--|---------|

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: Zinc conformado a presión, niquelado



# E10605



## Prolongador

VDOGF030MSS00,8A03STGF030MSS

### Conexión eléctrica

Cable: 0,8 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )

### Conexión



### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: Zinc conformado a presión, niquelado

