
E10908

Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0010H04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación			
Sistema		Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados	
Libre de siliconas		sí	
Datos eléctricos			
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / < 300 DC	
Corriente máxima total	[A]	4	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	-40...90	
Grado de protección		IP 67; IP 68; IP 69K	
Homologaciones / pruebas			
Resistencia a vibraciones		EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C
			50 ciclos de frecuencia, 1 octavo/minuto, en 3 ejes
Resistencia a choques		EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms semisinusoidal; respectivamente 6 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas / -40 °C / 85 °C
Resistencia a choques continuos		EN 60068-2-29 Eb	40 g 6 ms; respectivamente 4000 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas / -20 °C / 50 °C
Cambios rápidos de temperatura		EN 60068-2-14 Na	TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 50 ciclos
Test de niebla salina pulverizada		EN 60068-2-52 Kb	Grado de severidad 5 (4 ciclos de prueba)

E10908

Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0010H04

Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 43
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica


Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm²

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión



	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco