


# TS2069



## Sonde de température avec câble et raccord process

TS-200KDKD10-...../US/



Caractéristiques du produit		
Etendue de mesure	-40...90 °C	-40...194 °F
Raccord process	Ø 10 mm	
Application		
Caractéristique spécifique	contacts dorés	
Élément de mesure	1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A)	
Fluides	milieux liquides et gazeux	
Tenue en pression [bar]	160	
Profondeur d'installation minimum [mm]	15	
Données électriques		
Classe de protection	III	
Etendue de mesure / plage de réglage		
Etendue de mesure	-40...90 °C	-40...194 °F
Exactitude / déviations		
Précision [K]	± (0,15 K + 0,002 x t )	
Temps de réponse		
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s]	6 / 25; (selon DIN EN 60751)	
Conditions d'utilisation		
Indice de protection	IP 67	
Tests / homologations		
MTTF [Années]	11415,5	
Données mécaniques		
Poids [g]	98	
Boîtier	Sonde	
Dimensions [mm]	Ø 10	
Matières	inox	
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4404 / 316L)	
Raccord process	Ø 10 mm	
Diamètre de la sonde [mm]	10	
Remarques		
Remarques	Les valeurs de précision s'appliquent à de l'eau en circulation.	

# TS2069



## Sonde de température avec câble et raccord process

TS-200KLKD10-...../US/

Unité d'emballage

1 pièces

### Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré



### Raccordement

