

E10210



Cable de conexión con conector hembra

ADOAA030MSS0005H03



Campo de aplicación

Sistema	Libre de halógenos; Aptitud para cadenas portacables
---------	--

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-------------------------	-----	---------------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Peso	[g]	204,8
Dimensiones	[mm]	26 x 14,5 x 38,5
Materiales		TPU negro
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
Aptitud para cadenas portacables		sí
Aptitud para cadenas portacables	Radio de curvatura para aplicaciones flexibles	mín. 10 x diámetro del cable
	Velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
	Ciclos de curvatura	> 2 Mio.
	Esfuerzo de torsión	± 180 °/m

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E10210



Cable de conexión con conector hembra


ADOAA030MSS0005H03

Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5,2 mm; 3 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x 1/2", acodado; codificación: C; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



Conexión



BN = Colores de los hilos :
BU = marrón
GN/YE = azul
 verde / amarillo