


# E11641



## Prolongador

VDOGH050VAS00,6E05STGH050VAS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



### Campo de aplicación

Sistema	Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Corriente máxima total	[A]	4

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Grado de protección		IP 68; IP 69K

### Datos mecánicos

Materiales	PVC
Material del cuerpo	PVC
Material de la tuerca de unión	inox (1.4404 / 316L)

### Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

# E11641




## Prolongador

VDOGH050VAS00,6E05STGH050VAS

### Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm



### Conexión eléctrica

Cable: 0,6 m, PVC, naranja, Ø 5,3 mm; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Conexión



### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm

