




Prolongador

VDOAH043MSS01,5H04STAH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Sistema	Libre de halógenos
---------	--------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
-------------------------	-----	------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Grado de protección		IP 67
---------------------	--	-------

Datos mecánicos

Materiales		TPU
------------	--	-----

Material del cuerpo		TPU
---------------------	--	-----

Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
--------------------------------	--	------------------

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	2 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

Conexión eléctrica

Cable: 1,5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Conector macho



E11065




Prolongador

VDOAH043MSS01,5H04STAH040MSS


Conexión eléctrica

Conexión



Colores de los hilos :
BK = negro
BN = marrón
BU = azul
WH = blanco

Conexión eléctrica - Toma



Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, acodado; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado