




Pasarela PROFIBUS DP AS-Interface con PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1DP

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC1028
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

Los equipos de repuesto para las instalaciones de Krones, deben ser adquiridos directamente en dicha empresa.
Este equipo no es directamente compatible.



Campo de aplicación	
Aplicación	utilización como minicontrolador y pasarela
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	22...30 DC; (24 DC ; según MBTP)
Resistencia de aislamiento [V]	500
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA]	80
Potencia absorbida máx. [VA]	10
Separación galvánica	sí
Salidas	
Alimentación	AS-i
Interfaces	
Interfaz de comunicación	RS232
RS232	
Número de interfaces RS232	1
Velocidad de transmisión	4800...62400 Baud



Pasarela PROFIBUS DP AS-Interface con PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1DP

Tipo de conector		SUB-D	
Tipo de utilización		Programación	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	0...60	
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20...70	
Humedad relativa del aire máx.	[%]	95	
Grado de protección		IP 20	
Parámetros AS-i			
Perfil AS-i		M1	
Certificado AS-i		22501	
Datos mecánicos			
Carcasa		Montaje en guía	
Materiales		aluminio	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicador	Disponibilidad		2 x LED, rojo
			2 x LED, verde
			2 x LED, amarillo
Notas			
Notas		Los equipos de repuesto para las instalaciones de Krones, deben ser adquiridos directamente en dicha empresa.	
		Este equipo no es directamente compatible.	
Notas		Los equipos de repuesto para las instalaciones de Krones, deben ser adquiridos directamente en dicha empresa.; Este equipo no es directamente compatible.	
Cantidad por pack		1 unid.	
Conexión eléctrica			
bornes roscados: 7 x			
Conexión			

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE