




PLC AS-Interface

ControllerE 2Mstr 1RS232C

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Aplicación	controlador descentralizado	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	24 DC; ("supply class 2" conforme a cULus)
Resistencia de aislamiento	[V]	500
Consumo de corriente	[mA]	< 500
Consumo de corriente máx. de AS-i	[mA]	10
Potencia absorbida máx.	[VA]	10
Cantidad de maestros AS-i		2
Separación galvánica		sí
Interfaces		
Interfaz de comunicación	RS232	
RS232		
Número de interfaces RS232	1	
Velocidad de transmisión	9600...115200 Baud	
Tipo de conector	RJ11	



PLC AS-Interface

ControllerE 2Mstr 1RS232C

Tipo de utilización		Programación	
Nota sobre las interfaces		con separación galvánica	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	0...60	
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20...70	
Humedad relativa del aire máx.	[%]	95	
Grado de protección		IP 20	
Parámetros AS-i			
Versión AS-i		2.1	
Perfil AS-i		M3	
Certificado AS-i		61102	
Datos mecánicos			
Peso	[g]	517,4	
Carcasa		Montaje en guía	
Dimensiones	[mm]	86 x 131 x 107	
Materiales		aluminio; chapa de acero galvanizado	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicador	Función	2 x LED, rojo	
		3 x LED, verde	
		3 x LED, amarillo	
		Pantalla LCD totalmente gráfica	
Notas			
Cantidad por pack		1 unid.	
Conexión eléctrica			
Conexión			

