




Pasarela PROFIBUS DP AS-Interface

AS-i DP Gateway 1 Master

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC1375
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación	
Aplicación	Pasarela PROFIBUS DP
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Resistencia de aislamiento [V]	500
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA]	200
Potencia absorbida máx. [VA]	4
Cantidad de maestros AS-i	1
Separación galvánica	sí
Salidas	
Alimentación	AS-i
Interfaces	
Interfaz de comunicación	PROFIBUS



Pasarela PROFIBUS DP AS-Interface

AS-i DP Gateway 1 Master

PROFIBUS		
Estándar de transmisión		EN 50170
Velocidad de transmisión		12 MBaud
Protocolo		Profibus DP
Tipo de utilización		transmisión de datos
Nota sobre las interfaces		Función de diagnóstico
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20...70
Humedad relativa del aire máx.	[%]	95
Grado de protección		IP 20
Parámetros AS-i		
Versión AS-i		2.1
Perfil AS-i		M3
Certificado AS-i		63501
Datos mecánicos		
Carcasa		Montaje en guía
Materiales		aluminio; chapa de acero galvanizado
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Función	2 x LED, rojo
		1 x LED, verde
		1 x LED, amarillo
		Pantalla LCD totalmente gráfica
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Conexión		



AS-i AS-i n.c. FE
1+ 1-