


# AC2413



## Módulo CompactLine AS-Interface

CompactModule 4 SB



### Campo de aplicación

Aplicación	Montaje de campo
------------	------------------

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA]	2000
Corriente máxima total [A]	4
Suministro de tensión adicional [V]	20...30 DC; (AUX)
Consumo de corriente máx. de la alimentación auxiliar [mA]	2000; (AUX)

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Temperatura de almacenamiento [°C]	-25...80
Humedad relativa del aire máx. [%]	90; (sin condensación)

# AC2413



## Módulo CompactLine AS-Interface

CompactModule 4 SB

Altura máx. sobre el nivel del mar [m]	2000
Grado de protección	IP 67; (en caso de utilización de cable plano E7400x / E7401x)

### Homologaciones / pruebas

CEM	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
Homologación UL	Alimentación de tensión	Class 2

### Datos mecánicos

Peso [g]	272,5
Tipo de montaje	conexión directa a cable plano AS-i
Dimensiones [mm]	118,2 x 60 x 27
Materiales	PA 6.6; Toma: latón niquelado; tomas roscadas en el zócalo: latón niquelado; Junta tórica: FKM; Contactos vampiro: CuSn6 niquelado y estañado

### Conexión eléctrica

Conexión del módulo	Cable plano
---------------------	-------------

### Accesorios


Accesorios (opcionales)	casquillo de refuerzo de inox, para montaje en caso de fuertes cargas mecánicas, E70402
-------------------------	---

### Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

### Conexión eléctrica

Conector: M12; codificación: A



1	AS-i +
2	tensión externa -
3	AS-i -
4	tensión externa +
5	conductor de protección (FE)