




Prolongador

VDOGS030PLS0001H03DOGH030MSS



Campo de aplicación		
Sistema	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Aptitud para cadenas portacables	
Libre de siliconas	sí	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	8...32 DC
Clase de protección		III
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...80
Temperatura ambiente (movible)	[°C]	-20...80
Grado de protección	IP 67; (con el conector correspondiente enchufado)	
Datos mecánicos		
Peso	[g]	82,1
Materiales	PA; Toma: TPU naranja; Junta de estanqueidad: FKM	
Material de la tuerca de unión	latón, niquelado	
Aptitud para cadenas portacables	sí	
Aptitud para cadenas portacables	Radio de curvatura para aplicaciones flexibles	mín. 10 x diámetro del cable
	Velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
	Ciclos de curvatura	> 5 Mio.
	Esfuerzo de torsión	± 180 °/m

E12558



Prolongador


VDOGS030PLS0001H03DOGH030MSS

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Toma


Conector: 1 x conector DEUTSCH, recto



Conexión eléctrica

Cable: 1 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm

