




Prolongador

VDOGS030PLS0002H03DOGH030MSS



Campo de aplicación

Sistema	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Aptitud para cadenas portacables
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	8...32 DC
Clase de protección	III
Corriente máxima total [A]	4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-40...80
Temperatura ambiente (movible) [°C]	-20...80
Grado de protección	IP 67; (con el conector correspondiente enchufado)

Datos mecánicos

Peso [g]	123,4
Materiales	PA; Toma: TPU naranja; Junta de estanqueidad: FKM
Material de la tuerca de unión	latón, niquelado
Aptitud para cadenas portacables	sí
Aptitud para cadenas portacables	Radio de curvatura para aplicaciones flexibles mín. 10 x diámetro del cable
	Velocidad de avance máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s ²
	Ciclos de curvatura > 5 Mio.
	Esfuerzo de torsión ± 180 °/m



Prolongador


VDOGS030PLS0002H03DOGH030MSS

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica - Toma


Conector: 1 x conector DEUTSCH, recto



Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm

