



Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC5218 o AC2518
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

1 campo de rotulación
2 Fijación del adaptador para direccionamiento por infrarrojos



Campo de aplicación	
Aplicación	Montaje de campo
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente [mA]	130...180; (alimentación externo)
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA]	180; (con alimentación externa: 50 mA)
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Suministro de tensión adicional [V]	24 DC
Suministro de tensión adicional	opcional
Entradas/salidas	
Número de entradas y salidas	Número de salidas analógicas: 4
Salidas	
Rango de tensión DC [V]	24; (según MBTP)
Número de salidas analógicas	4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren)
Salida analógica de corriente [mA]	0...20
Carga máx. [Ω]	600
Protección contra cortocircuitos	sí
Resolución de la salida analógica	16 (1 bit = 1 μA)



Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

Alimentación de los actuadores en las salidas	AS-i / AUX
---	------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	0...70
Temperatura de almacenamiento [°C]	-20...85
Grado de protección	IP 67

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001

Parámetros AS-i

Direccionamiento AS-i	Toma de direccionamiento; Posibilidad de direccionamiento por infrarrojos	
Perfil AS-i	S-7.3.6	
Configuración de E/S AS-i [hex]	7	
Código ID AS-i [hex]	3.6	

Datos mecánicos

Peso [g]	226	
Tipo de montaje	Interfaz AS-i para zócalos de cable plano/cable plano con alimentación externa	
Materiales	PBT; Junta de estanqueidad: FKM; tornillos: Acero inoxidable	

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Disponibilidad	LED, verde Tensión AS-i / 24 V AUX
	errores	LED, rojo
	Función	LED, amarillo Canales AO1...AO4

Accesorios


Accesorios (opcionales)	Zócalo para módulos
-------------------------	---------------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Conector: M12; codificación: A



1	AO+ Salida analógica
2	n.c.
3	AO- Salida analógica 0V
4	n.c.
5	tierra funcional