
AC2729

Módulo de tarjeta AS-Interface

AS-i pcb 2-DI/1-DO



Campo de aplicación		
Aplicación		carcasa para panel de montaje
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 50
Perro guardián integrado		sí
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de entradas digitales: 2
Entradas		
Número de entradas digitales		2
Conexionado de las entradas digitales		PNP
Alimentación del sensor en las entradas		AS-i
Alimentación de tensión	[V]	18...30; (DC)
Corriente de entrada alta	[mA]	> 5
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales		no
Salidas		
Alimentación		PNP
Rango de tensión DC	[V]	DC
Corriente máx. de carga por salida	[mA]	10
Protección contra cortocircuitos		no

AC2729

Módulo de tarjeta AS-Interface

AS-i pcb 2-DI/1-DO

Alimentación de los actuadores en las salidas		AS-i				
Condiciones ambientales						
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60				
Grado de protección		IP 20; (en función de la carcasa)				
Homologaciones / pruebas						
CEM		EN 50295				
MTTF	[años]	842				
Parámetros AS-i						
Versión AS-i		2.11; 3.0				
Modo de direccionamiento ampliado		sí				
AS-i master profile		M2; M3; M4				
Perfil AS-i		S-7.A.E				
Configuración de E/S AS-i	[hex]	7				
Código ID AS-i	[hex]	A.E				
Certificado AS-i		75101				
Bits de datos		Bit de datos	D0	D1	D2	D3
		Designación	I-1 / O-1	I-2	-	-
Datos mecánicos						
Peso	[g]	58,5				
Indicaciones / elementos de mando						
Indicador		Disponibilidad	LED, verde			
		errores	LED, rojo			
		Función	LED, amarillo			
Notas						
Cantidad por pack		1 unid.				
Conexión eléctrica						

Cable: 0,2 m

AS-i +	marrón
AS-i -	azul
I1	negro
I2	negro
O1	rojo