




Módulo AS-Interface para armario eléctrico

CabinetModule 4DI 4DO R ST

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC2258

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 280
Corriente máxima total	[A]	6
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas	Número de entradas digitales: 4; Número de salidas relé: 4	
Entradas		
Número de entradas digitales		4
Conexionado de las entradas digitales		PNP
Alimentación del sensor en las entradas		AS-i
Alimentación de tensión	[V]	18...30
Corriente máxima total de las entradas	[mA]	200
Corriente de entrada alta	[mA]	> 3
Corriente de entrada baja	[mA]	< 1,5
Punto de conmutación alto	[V]	> 10
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales		sí



Módulo AS-Interface para armario eléctrico

CabinetModule 4DI 4DO R ST

Salidas		
Alimentación		AS-i
Rango de tensión DC	[V]	24
Rango de tensión AC	[V]	240
Corriente máx. de carga por salida	[mA]	2500
Número de salidas relé		4
Separación galvánica		sí
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...50
Grado de protección		IP 20
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 50295	
	EN 50178	
Parámetros AS-i		
Perfil AS-i		S-7.0
Configuración de E/S AS-i	[hex]	7
Código ID AS-i	[hex]	0
Certificado AS-i		11601
Datos mecánicos		
Tipo de montaje	Montaje en carril DIN o panel trasero; Módulos interconectables	
Dimensiones	[mm]	45 x 135 x 49,5
Materiales	PA; PVC	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	LED, amarillo
	Disponibilidad	LED, verde
Notas		
Notas	No conectar ninguna de las siguientes conexiones a un potencial externo:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Las conexiones están conectadas eléctricamente con el cable AS-i.	
Cantidad por pack	1 unid.	




Módulo AS-Interface para armario eléctrico

CabinetModule 4DI 4DO R ST

Conexión eléctrica

bornes roscados:

Conexión



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Alimentación del sensor +24V
I-	Alimentación del sensor 0V
L1	alimentación externo - (DC) / L1 (AC)
N	alimentación externo - (DC) / N (AC)
I1...I4	Entrada de conmutación sensor 1...4
O1...O4	Umbral de la salida actuador 1...4