




Módulo AS-Interface para armario eléctrico

CabinetModule 4DI 4DO R C

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente	[mA]	60
Corriente máxima total	[A]	6
Perro guardián integrado		sí
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de entradas digitales: 4; Número de salidas relé: 4
Entradas		
Número de entradas digitales		4
Conexión de las entradas digitales		PNP
Alimentación del sensor en las entradas		AUX
Alimentación de tensión	[V]	18...30
Corriente máxima total de las entradas	[mA]	200
Corriente de entrada alta	[mA]	> 5
Corriente de entrada baja	[mA]	< 1,5
Punto de conmutación alto	[V]	> 10
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales		no
Salidas		
Alimentación		AS-i



Módulo AS-Interface para armario eléctrico

CabinetModule 4DI 4DO R C

Rango de tensión DC	[V]	24
Rango de tensión AC	[V]	240
Corriente máx. de carga por salida	[mA]	2500
Número de salidas relé		4
Protección contra cortocircuitos		no
Separación galvánica		sí
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...50
Grado de protección		IP 20
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 50295	
	EN 50178	
Parámetros AS-i		
Perfil AS-i		S-7.0
Configuración de E/S AS-i	[hex]	7
Código ID AS-i	[hex]	0
Datos mecánicos		
Tipo de montaje	Montaje en carril DIN o panel trasero; Módulos interconectables	
Materiales	PA; PVC	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	LED, amarillo
	Disponibilidad	LED, verde
Accesorios		
Accesorios (opcionales)	conectores COMBICON:, E70198	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	




Módulo AS-Interface para armario eléctrico

CabinetModule 4DI 4DO R C

Conexión eléctrica

COMBICON:

Conexión



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Alimentación del sensor +24V
I-	Alimentación del sensor 0V
L1	alimentación externo - (DC) / L1 (AC)
N	alimentación externo - (DC) / N (AC)
I1...I4	Entrada de conmutación sensor 1...4
O1...O4	Umbral de la salida actuador 1...4