




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-M-V-E1/1m

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



| Campo de aplicación                             |      |                       |
|-------------------------------------------------|------|-----------------------|
| Principio de funcionamiento                     |      | Barrera fotoeléctrica |
| Rango de detección                              |      |                       |
| Alcance con amplificador para fibra óptica tipo |      | OKF; OUF              |
| OKF                                             |      |                       |
| Alcance de la fibra óptica                      | [mm] | 50                    |
| OUF                                             |      |                       |
| Alcance de la fibra óptica                      | [mm] | 50                    |
| Condiciones ambientales                         |      |                       |
| Temperatura ambiente                            | [°C] | -20...150             |
| Datos mecánicos                                 |      |                       |
| Tipo de cabezal de detección                    |      | recto                 |
| Diámetro del cabezal de detección               | [mm] | 1                     |
| Longitud del cabezal de detección               | [mm] | 5                     |
| Longitud                                        | [mm] | 1000                  |
| Radio de curvatura mínimo                       | [mm] | 20                    |
| Material de la fibra                            |      | vidrio                |

# E20539



## Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-M-V-E1/1m

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Material del cabezal de la fibra | inox (1.4305 / 303) |
| Material del revestimiento       | metal silicona      |
| Notas                            |                     |
| Cantidad por pack                | 1 unid.             |