
E20549

Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-M-V-E1/2,5m

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Barrera fotoélectrica
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo		OKF; OUF
OKF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	36
OUF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	36
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...150
Datos mecánicos		
Tipo de cabezal de detección		recto
Diámetro del cabezal de detección	[mm]	1
Longitud del cabezal de detección	[mm]	5
Longitud	[mm]	2500
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20
Material de la fibra		vidrio

E20549

Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-M-V-E1/2,5m

Material del cabezal de la fibra	inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento	metal silicona
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.