

Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-11-EPV-M4/F1X1/2M



Campo de aplicación

Principio de funcionamiento

Barrera fotoeléctrica

Aplicación

Para el uso en aplicaciones industriales

Rango de detección

Alcance con amplificador
para fibra óptica tipo

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Alcance de la fibra óptica

[mm]

200

OBF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

450

OCF (High Power)

Alcance de la fibra óptica

[mm]

2770

OO50

Alcance de la fibra óptica

[mm]

800

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-40...70

Datos mecánicos

Peso

[g]

51

Tipo de cabezal de detección

recto

Rosca del cabezal de
detección

M4

E20703



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-11-EPV-M4/F1X1/2M

Longitud del cabezal de detección	[mm]	15
Longitud	[mm]	2000
Radio de curvatura mínimo	[mm]	30
Disposición de fibra		●
Diámetro de la bobina	[mm]	1
Material de la fibra		PMMA
Material del cabezal de la fibra		inox (1.4301 / 304)
Material del revestimiento		PE

Accesorios

Componentes incluidos	tuercas hexagonales: 4 x M4, Acero inoxidable
	arandelas dentadas: 4
Accesorios (opcionales)	Cúter para fibras ópticas:, E20600

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------