




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-11-EPA-M3/F2X0,5/2M



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Sistema de reflexión directa
Aplicación		Radio de flexión reducido
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	20
OBF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	25
OCF (High Power)		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	250
OO50		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	60
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...70
Datos mecánicos		
Peso	[g]	32,5
Tipo de cabezal de detección		recto
Rosca del cabezal de detección		M3



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-11-EPA-M3/F2X0,5/2M

Longitud del cabezal de detección	[mm]	20
Longitud	[mm]	2000
Radio de curvatura mínimo	[mm]	10
Disposición de fibra		⊙
Diámetro de la bobina	[mm]	2 x 0,5
Material de la fibra		PMMA
Material del cabezal de la fibra		aluminio
Material del revestimiento		PE

Accesorios

Componentes incluidos	tuercas hexagonales: 2 x M3
	arandelas dentadas: 2
	Adaptador: OBF
	Adaptador: OOF
Accesorios (opcionales)	Cúter para fibras ópticas:, E20600

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------