


AC326A



Detector doble AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G



Características del producto

Alcance	[mm]	4
Dimensiones	[mm]	55 x 60 x 35

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 160
Clase de protección		III

Rango de detección

Alcance	[mm]	4
Alcance operativo de la leva	[mm]	74

AC326A



Detector doble AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G

Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-10...50
Grado de protección		IP 67
Homologaciones / pruebas		
Marcado ATEX		II 3G Ex nA IIC T6 Gc X
Nota sobre el marcado ATEX		solamente en combinación con la carcasa de protección
CEM	EN 50295	
MTTF	[años]	310
Parámetros AS-i		
Versión AS-i		2.1
Modo de direccionamiento ampliado		sí
Configuración de E/S AS-i	[hex]	7
Código ID AS-i	[hex]	A.E
Datos mecánicos		
Peso	[g]	766,5
Dimensiones	[mm]	55 x 60 x 35
Materiales		Carcasa: PBT naranja; tapa: PC negro; Carcasa de protección contra impactos: Acero inoxidable
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Disponibilidad	1 x LED, verde
	Función	1 x LED, amarillo
Accesorios		
Componentes incluidos		Carcasa de protección contra impactos
		Placa de montaje: 1
		tornillos de cabeza hexagonal interior: 2 x M5 x 35
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho		
Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: Acero inoxidable		
		
Elektrischer Anschluss		
1	AS-i+	
3	AS-i -	

AC326A




Detector doble AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: Acero inoxidable



Conexión	
Ausgänge	
3	tensión externa -
4	Umbral de la salida +
1, 2, 5	nicht belegt