




Cabezal para fibras ópticas - Barreras fotoeléctricas

FE-11-EPA-M5x30/F1x1



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Barrera fotoeléctrica
Aplicación		Radio de flexión reducido
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo		OB50; OBF; OO50
OB50		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	175
OBF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	370
OO50		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	700
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...70
Datos mecánicos		
Peso	[g]	8,2
Tipo de cabezal de detección		recto
Rosca del cabezal de detección		M5
Longitud	[mm]	a cablear
Disposición de fibra		●

E20767



Cabezal para fibras ópticas - Barreras fotoeléctricas

FE-11-EPA-M5x30/F1x1

Materiales	Carcasa: latón revestido de bronce blanco
Material de la fibra	PMMA
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Accesorios	
Componentes incluidos	tuercas hexagonales: 4 x M5
	arandelas: 4
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.