




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-A-A-R4/1,5



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa	
Aplicación	Elevada resistencia a temperaturas extremas; Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes	
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OKF; OUF; OOF	
OKF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	36
OOF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	180
OUF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	36
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...290
Datos mecánicos		
Peso	[g]	72
Tipo de cabezal de detección	acodado	
Diámetro del cabezal de detección	[mm]	4
Longitud del cabezal de detección	[mm]	10

E20072



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-A-A-R4/1,5

Longitud	[mm]	1500
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20; (para instalación fija)
Disposición de fibra		Ⓜ
Materiales		Adaptador: ABS
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		aluminio
Material del revestimiento		aluminio
Accesorios		
Componentes incluidos		Brida de fijación:, E10221
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.