




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-A-A-M6/1,5M



Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
Aplicación	Elevada resistencia a temperaturas extremas; Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
Rango de detección	
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OCF; OKF; OUF
OCF (High Power)	
Alcance de la fibra óptica [mm]	270
OKF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	36
OUF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	36
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-40...290
Datos mecánicos	
Peso [g]	72,5
Tipo de cabezal de detección	recto
Rosca del cabezal de detección	M6
Longitud del cabezal de detección [mm]	35



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-A-A-M6/1,5M

Longitud	[mm]	1500
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20; (para instalación fija)
Disposición de fibra		Ⓜ
Materiales		Adaptador: ABS
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		aluminio
Material del revestimiento		aluminio
Accesorios		
Componentes incluidos		tuercas hexagonales: 2 x M6, Acero inoxidable
		arandelas dentadas: 2
		Tuerca moleteada: 1 x M11
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.