




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-A-A-R8

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa	
Aplicación	Elevada resistencia a temperaturas extremas; Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes	
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OIF	
OIF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	70
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...290
Datos mecánicos		
Peso	[g]	93,8
Tipo de cabezal de detección	acodado	
Diámetro del cabezal de detección	[mm]	8
Longitud	[mm]	600
Radio de curvatura mínimo	[mm]	30; (para instalación fija)
Disposición de fibra		
Materiales	Adaptador: PA	

E20153



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-A-A-R8

Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	aluminio
Accesorios	
Componentes incluidos	E20353
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.