




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-30-P-A-R3/2M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



| Campo de aplicación                             |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Principio de funcionamiento                     | Barrera fotoeléctrica |
| Rango de detección                              |                       |
| Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OIF                   |
| OIF                                             |                       |
| Alcance de la fibra óptica [mm]                 | 80                    |
| Condiciones ambientales                         |                       |
| Temperatura ambiente [°C]                       | -20...80              |
| Datos mecánicos                                 |                       |
| Tipo de cabezal de detección                    | acodado               |
| Longitud [mm]                                   | 2000                  |
| Radio de curvatura mínimo [mm]                  | 30                    |
| Materiales                                      | Adaptador: PA         |
| Material de la fibra                            | vidrio                |
| Material del cabezal de la fibra                | aluminio              |
| Material del revestimiento                      | PVC                   |

# E20218



## Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-30-P-A-R3/2M

| Accesorios            |         |
|-----------------------|---------|
| Componentes incluidos | E20104  |
| Notas                 |         |
| Cantidad por pack     | 1 unid. |