



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-30-A-A-M6/3M



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento	Barrera fotoélectrica	
Aplicación	Elevada resistencia a temperaturas extremas; Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes	
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OIF	
OIF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	192
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...290
Datos mecánicos		
Peso	[g]	278,5
Tipo de cabezal de detección	recto	
Rosca del cabezal de detección	M6	
Longitud	[mm]	3000
Radio de curvatura mínimo	[mm]	30; (para instalación fija)
Disposición de fibra		
Materiales	Adaptador: PA	
Material de la fibra	vidrio	



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-30-A-A-M6/3M

Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	aluminio
Accesorios	
Componentes incluidos	tuercas hexagonales: 4 x M6, Acero inoxidable
	arandelas dentadas: 4
	Tuerca moleteada: 1 x M30
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.