




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-A-A-R8/3M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa	
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OIF	
OIF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	45
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...290
Datos mecánicos		
Peso	[g]	240
Tipo de cabezal de detección	acodado	
Diámetro del cabezal de detección	[mm]	8
Longitud	[mm]	3000
Radio de curvatura mínimo	[mm]	30; (para instalación fija)
Disposición de fibra		
Materiales	Adaptador: PA	
Material de la fibra	vidrio	

E20248



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-A-A-R8/3M

Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	aluminio
Accesorios	
Componentes incluidos	E20353
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.