


Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-30-A-A-M6/1,5M



Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica
Aplicación	Elevada resistencia a temperaturas extremas; Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
Rango de detección	
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OIF
OIF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	270
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-40...290
Datos mecánicos	
Peso [g]	157,8
Tipo de cabezal de detección	recto
Rosca del cabezal de detección	M6
Longitud [mm]	1500
Radio de curvatura mínimo [mm]	30; (para instalación fija)
Disposición de fibra	●
Materiales	Adaptador: PA
Material de la fibra	vidrio

E20296



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-30-A-A-M6/1,5M

Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	aluminio
Accesorios	
Componentes incluidos	tuercas hexagonales: 4 x M6, Acero inoxidable
	arandelas dentadas: 4
	Tuerca moleteada: 1 x M30
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.