
# E20320

## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-P-A-R6/3m

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo




| | | |
|---|---|---|
| **Campo de aplicación** | | |
| Principio de funcionamiento | | Sistema de reflexión directa |
| **Rango de detección** | | |
| Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | | OIF |
| OIF | | |
| Alcance de la fibra óptica | [mm] | 26 |
| **Condiciones ambientales** | | |
| Temperatura ambiente | [°C] | -20...80 |
| **Datos mecánicos** | | |
| Tipo de cabezal de detección | | acodado |
| Longitud | [mm] | 3000 |
| Radio de curvatura mínimo | [mm] | 30 |
| Materiales | | Adaptador: PA |
| Material de la fibra | | vidrio |
| Material del cabezal de la fibra | | aluminio |
| Material del revestimiento | | PVC |

# E20320

## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-P-A-R6/3m

| Notas | |
|---|---|
| Cantidad por pack | 1 unid. |