


Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-A-A-R3/2m

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E20366

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Principio de funcionamiento

Barrera fotoeléctrica

Rango de detección

Alcance con amplificador
para fibra óptica tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

96

OUF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

96

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección

acodado

Diámetro del cabezal de
detección

[mm]

3

Longitud del cabezal de
detección

[mm]

10

E20365



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-A-A-R3/2m

Longitud	[mm]	2000
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20
Materiales		Adaptador: ABS
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		aluminio
Material del revestimiento		aluminio
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.