



Unidad de evaluación para supervisión de velocidad de rotación

D100/110VAC/0-20mA

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

No scale drawing available



Características del producto

Carcasa

Montaje en guía

Campo de aplicación

Aplicación

evaluación universal de secuencias de impulsos para la supervisión de valores superiores o inferiores al nominal; supervisión de velocidad de rotación

Datos eléctricos

Tensión nominal AC	[V]	< 110
Tensión nominal DC	[V]	24
Tolerancia de la tensión nominal	[%]	10
Tolerancia de la tensión nominal 2	[%]	10
Frecuencia nominal AC	[Hz]	50...60
Energía auxiliar para sensores DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

Entradas/salidas

Número de entradas y salidas

Número de salidas analógicas: 1; Número de salidas relé: 1

Salidas

Número de salidas relé	1
Poder de corte	8 A / 1250 VA / 250 V AC
Número de salidas analógicas	1
Salida analógica de corriente	[mA] 0...20
Carga máx.	[Ω] 500



Unidad de evaluación para supervisión de velocidad de rotación

D100/110VAC/0-20mA

Rango de configuración / medición		
Rango de configuración	[Imp/min]	5...50
Precisión / diferencias		
Histéresis	[% del Sr]	5...100
Repetibilidad	[% del Sr]	1
Tiempos de reacción		
Temporización de arranque	[s]	0,5...15
Software / programación		
Ajuste del punto de conmutación	ajuste fino con potenciómetro	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...70
Grado de protección	IP 40	
Grado de protección de los bornes	IP 20	
Datos mecánicos		
Carcasa	Montaje en guía	
Materiales	plástico	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	LED, rojo
Conexión eléctrica		
Conexión		