E20396


Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-30-P-A-R6/0,8m

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E20329

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Barrera fotoélectrica
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo		OIF
OIF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	300
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Datos mecánicos		
Tipo de cabezal de detección		acodado
Longitud	[mm]	800
Radio de curvatura mínimo	[mm]	30
Materiales		Adaptador: PA
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		aluminio

E20396

Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-30-P-A-R6/0,8m

Material del revestimiento	PVC
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.