


Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-11-M-V-R3/3M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Principio de funcionamiento

Barrera fotoeléctrica

Rango de detección

Alcance con amplificador
para fibra óptica tipo

OBF

OBF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

70

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-20...150

Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección

acodado

Longitud

[mm]

3000

Radio de curvatura mínimo

[mm]

20

Material de la fibra

vidrio

Material del cabezal de la
fibra

inox (1.4305 / 303)

Material del revestimiento

metal silicona

Accesorios

Componentes incluidos

E20103

Notas

Cantidad por pack

1 unid.