

DN0012



Amplificador de conmutación

N600/110VAC/0,1A

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: DN0210

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

No scale drawing available



Características del producto

Carcasa

Montaje en guía

Campo de aplicación

Aplicación

Suministro de corriente y evaluación de señales

Datos eléctricos

Tensión nominal AC [V] < 110

Tolerancia de la tensión nominal [%] 10

Tolerancia de la tensión nominal 2 [%] 10

Frecuencia nominal AC [Hz] 47...63

Energía auxiliar para sensores DC [V] 24; ($\pm 5\%$, $\leq 100\text{ mA}$)

Entradas/salidas

Número de entradas y salidas

Número de salidas relé: 1

Salidas

Número de salidas relé 1

Poder de corte 8 A / 1250 VA / 250 V AC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] 0...50

Grado de protección IP 40



Amplificador de conmutación

N600/110VAC/0,1A

Grado de protección de los bornes	IP 20
-----------------------------------	-------

Datos mecánicos

Peso [g]	430,4
Carcasa	Montaje en guía
Materiales	plástico

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	LED, rojo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...4 mm²

Conexión

