




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-11-EPA-M6/F1x1/5M



1 Lentes de vidrio

Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica
Aplicación	Para el uso en aplicaciones industriales
Rango de detección	
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OBF; OCF; OOF
OBF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	950
OCF (High Power)	
Alcance de la fibra óptica [mm]	4000
OOF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	3000
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-40...70
Datos mecánicos	
Peso [g]	78,5
Tipo de cabezal de detección	recto
Rosca del cabezal de detección	M6
Longitud [mm]	5000

E21164



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-11-EPA-M6/F1x1/5M

Radio de curvatura mínimo [mm]	30
Disposición de fibra	
Diámetro de la bobina [mm]	1
Material de la fibra	PMMA
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	PE

Accesorios	
Componentes incluidos	tuercas hexagonales: 4 x M6, Acero inoxidable arandelas dentadas: 4
Accesorios (opcionales)	Cúter para fibras ópticas:, E20600

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.