




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-11-EPV-O6/FHx1/2m



- 1 hexágono interior 3 mm
- 2 taladro para herramientas de montaje

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
Aplicación	Para el uso en aplicaciones industriales

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OBF; OO50; OCF
OBF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	70
OO50	
Alcance de la fibra óptica [mm]	150



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-11-EPV-O6/FHx1/2m

OCF (High Power)		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	490
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...70
Datos mecánicos		
Peso	[g]	50
Tipo de cabezal de detección		acodado
Rosca del cabezal de detección		M6
Longitud	[mm]	2000
Radio de curvatura mínimo	[mm]	2
Disposición de fibra		⊙
Diámetro de la bobina	[mm]	1
Material de la fibra		PMMA
Material del cabezal de la fibra		inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento		PE
Accesorios		
Componentes incluidos		tuercas hexagonales: 2 x M6 arandelas dentadas: 2
Accesorios (opcionales)		Cúter para fibras ópticas:, E20600
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.