




Racor a soldar para sensores de proceso

WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A



- 1 G1 Roscado interno Aseptoflex Vario
- 2 abertura para fugas
- 3 Chaflán de estanqueidad



Campo de aplicación	
Versión	con abertura para fugas
Instalación	para paredes de gran espesor y condiciones de soldadura desfavorables; para el fondo y la pared del tanque
Resistencia a la presión [bar]	16
Nota sobre la resistencia a la presión	para la conexión sensor-adaptador
Homologaciones / pruebas	
Directiva sobre equipos a presión	La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad	Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.
Datos mecánicos	
Peso [g]	362
Materiales en contacto con el fluido	1.4435 (inox / 316L) ; acabado : Ra<0,4 / R
Conexión de sensores	G 1 Roscado interno Aseptoflex Vario
Conexión de proceso	Adaptador para soldadura Ø 85 mm
Estanqueidad	Anillo sellante
Accesorios	
Componentes incluidos	Junta tórica: 1 x 24 x 2, EPDM, E30054
Accesorios (opcionales)	Junta tórica: 1 x 24 x 2, FKM, E30123
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.