




Cable de conexión con conector hembra

ADOAH050MSN0005A05

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Aplicación		Zona Ex 1
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Parámetros de seguridad		
Capacidad propia máx.	[nF]	0,38
Inductancia propia máx.	[µH]	2,95
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	27 x 15 x 39
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
Notas		
Notas	En caso de utilización de conectores hembra en zonas potencialmente explosivas (ATEX), existen requisitos especiales para el cableado. Los requisitos de los reglamentos de instalación pertinentes deben ser respetados rigurosamente por el usuario bajo su propia responsabilidad.	
Cantidad por pack		1 unid.

E40076



Cable de conexión con conector hembra


ADOAH050MSN0005A05

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR / PVC, azul, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



Conexión

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GY =	gris
WH =	blanco