DTE800


Equipo compacto RFID


DTEUHFE_ABRWETUS04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: DTE810

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.





CE

Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	24 DC
Consumo de corriente	[mA]	700
Frecuencia de trabajo	[MHz]	865...868 (ETSI); (Singapur: 866...868 MHz La frecuencia operativa se activa mediante la desconexión del canal 4.)
Conexiones de antena		4; (reverso TNC)
Estándar RFID		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Potencia de envío ERP	[mW]	2000; (Singapur: ≤ 500 mW ERP La potencia de envío debe ser limitada manualmente por el usuario.)
Impedancia	[Ω]	50
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de entradas digitales: 2; Número de salidas digitales: 2
Entradas		
Número de entradas digitales		2
Salidas		
Número de salidas digitales		2
Corriente máx. de carga por salida	[mA]	500

DTE800

Equipo compacto RFID

DTEUHFE_ABRWETUS04

Software / programación			
Opciones de parametrización			Software
Interfaces			
Interfaz de comunicación			Ethernet
Ethernet			
Protocolo			TCP/IP
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]		-25...55
Temperatura de almacenamiento	[°C]		-25...85
Grado de protección			IP 65
Datos mecánicos			
Peso	[g]		3003,8
Carcasa			rectangular
Dimensiones	[mm]		233,5 x 270 x 68
Materiales			Tapa de protección: plástico; Carcasa: aluminio; Toma TNC: latón / PTFE; Conector: latón / plástico
Indicaciones / elementos de mando			
Indicador		Disponibilidad	1 x LED, rojo / verde
Notas			
Cantidad por pack			1 unid.

Conexión eléctrica - Alimentación

Conector: 1 x M12; codificación: A



1	U+
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.


DTE800

Equipo compacto RFID

DTEUHFE_ABRWETUS04

Conexión eléctrica - Conexión de proceso


Conector: 1 x M12; codificación: A



1	U+
2	Umbral de la salida
3	0 V
4	Entrada de conmutación
5	n.c.

Conexión eléctrica - Ethernet

Conector: 1 x M12; codificación: D



1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-