


DTE904



Equipo compacto RFID

DTRUHFA HLRWENUS04



Campo de aplicación

Homologación de equipos radioeléctricos para

EE.UU.; Canadá; México

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]
Consumo de corriente	[mA]
Potencia absorbida	[W]
Clase de protección	
Frecuencia de trabajo	[MHz]
Estándar RFID	
Potencia de envío EIRP	[mW]

19,2...28,8 DC

500

8,6

III

902...928

EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63

200; (máximo: 250 mW)

Salidas

Corriente máx. de carga por salida

100; (max.)

Interfaces

Interfaz de comunicación

Ethernet

Ethernet - TCP/IP

Protocolo

TCP/IP

Valores por defecto

Dirección IP: 192.168.0.79

Máscara de subred: 255.255.255.0

Dirección IP de la puerta de enlace: 192.168.0.100

Tipo de utilización

Parametrización; transmisión de datos

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

-20...55

Nota sobre la temperatura ambiente

con placa de montaje y disipador de calor: -20...60 °C

Temperatura de almacenamiento

-25...80



Equipo compacto RFID

DTRUHFA HLRWENUS04

Grado de protección	IP 67
---------------------	-------

Homologaciones / pruebas

Resistencia a choques	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / choques continuos
		50 g (11 ms) / choque individual
Resistencia a las vibraciones	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)

Datos mecánicos

Peso	[g]	695
Dimensiones	[mm]	113 x 118,6 x 50
Materiales	Carcasa: aluminio; PBT / PC; Acero inoxidable	

Indicaciones / elementos de mando


Indicador	Alimentación de tensión	1 x LED, verde
	Barra de LEDs	4 x LED, amarillo Intensidad de señal ID-TAG
	estado	2 x LED, verde / rojo interfaz de bus de campo
	estado	2 x LED, verde / amarillo Ethernet

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Alimentación de tensión

Conector: 1 x M12; codificación: A



PWR

1	L+
2	entrada/salida digital 2
3	L-
4	entrada/salida digital 1
5	no utilizado

Conexión eléctrica - Ethernet

Conector: 2 x M12; codificación: D



ETH1 / ETH2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-