


DTE964



Equipo compacto RFID

DTRUHFA HLRWETUS04




Campo de aplicación	
Homologación de equipos radioeléctricos para	Japón
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	19,2...28,8 DC
Consumo de corriente [mA]	500
Potencia absorbida [W]	8,6
Clase de protección	III
Frecuencia de trabajo [MHz]	916,8...920,4
Estándar RFID	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Potencia de envío EIRP [mW]	200; (máximo: 250 mW)
Salidas	
Corriente máx. de carga por salida [mA]	100; (max.)
Interfaces	
Interfaz de comunicación	Ethernet
Ethernet - TCP/IP	
Protocolo	TCP/IP
Valores por defecto	Dirección IP: 192.168.0.79
	Máscara de subred: 255.255.255.0
	Dirección IP de la puerta de enlace: 192.168.0.100
Tipo de utilización	Parametrización; transmisión de datos
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-20...55
Nota sobre la temperatura ambiente	con placa de montaje y disipador de calor: -20...60 °C
Temperatura de almacenamiento [°C]	-25...80
Grado de protección	IP 67



Equipo compacto RFID

DTRUHFA HLRWETUS04

Homologaciones / pruebas		
Resistencia a choques	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / choques continuos
		50 g (11 ms) / choque individual
Resistencia a las vibraciones	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
Datos mecánicos		
Peso	[g]	692
Dimensiones	[mm]	113 x 118,6 x 50
Materiales	Carcasa: aluminio; PBT / PC; Acero inoxidable	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Alimentación de tensión	1 x LED, verde
	Barra de LEDs	4 x LED, amarillo Intensidad de señal ID-TAG
	estado	2 x LED, verde / rojo interfaz de bus de campo
	estado	2 x LED, verde / amarillo Ethernet
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	
Conexión eléctrica - Alimentación de tensión		
Conector: 1 x M12; codificación: A		
		
PWR		
1	L+	
2	entrada/salida digital 2	
3	L-	
4	entrada/salida digital 1	
5	no utilizado	
Conexión eléctrica - Ethernet		
Conector: 2 x M12; codificación: D		
		
ETH1 / ETH2		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	