




Acoplamiento flexible

SPRING COUPLING 30-6-8-22

Artículo descatalogado



Datos mecánicos		
Peso	[g]	31
Dimensiones	[mm]	Ø 30 / L = 22
Materiales		Zinc conformado a presión; PA
Diámetro exterior D	[mm]	30
Diámetro interior 1	[mm]	6
Diámetro interior 2	[mm]	8
Longitud L	[mm]	22
Velocidad de rotación máx. mecánica	[U/min]	12000
Desplazamiento axial máx. del eje	[mm]	± 0,4
Desalineación radial máx. del eje	[mm]	± 0,3
Desalineación angular máx.	[°]	± 2,5
Notas		
Notas	los valores mencionados son aplicables para acoplamientos con los taladros especificados arriba con una temperatura ambiente de 23 °C.	
	Los valores del desplazamiento radial, angular y axial son valores máximos y no deben ser alcanzados simultáneamente en la operación	
Cantidad por pack	1 unid.	