




Mecanismo de cable extensible para encoders

DRAW WIRE 5000



1 ojal de anillo 20,2 mm Ø

Características del producto

Versión del eje	eje macizo
Diámetro del eje [mm]	6

Campo de aplicación

Versión	para encoders con brida de unión de 58 mm y eje macizo de 6 mm
---------	--

Precisión / diferencias

Exactitud	± 0,02 % FSO
Repetibilidad	± 0,002 % FSO

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Temperatura de almacenamiento [°C]	-40...80
Humedad de almacenamiento [%]	5...95; (sin condensación)

Homologaciones / pruebas

Resistencia a choques	IEC628-2-27	50 g / 10 ms
-----------------------	-------------	--------------

E61442



Mecanismo de cable extensible para encóders


DRAW WIRE 5000

Resistencia a las vibraciones	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz
Datos mecánicos		
Peso [g]	1842,9	
Diámetro de la brida [mm]	58	
Materiales	Carcasa: aluminio anodizado; cable: Acero inoxidable con revestimiento de poliamida	
Versión del eje	eje macizo	
Diámetro del eje [mm]	6	
Longitud de medición máx. [mm]	5000	
Circunferencia del tambor de cable [mm]	315	
Diámetro del cable [mm]	1	
Conexión del cable	20,2; (ojal de anillo)	
Características del cable	velocidad máx. del cable [m /s]	2
	aceleración máx. del cable [g]	5
	fuerza máx. de extensión [N]	16
	fuerza de retracción mín. [N]	4
Brida de fijación	Brida de unión	

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Diagramas y curvas



Instrucciones de montaje