




Tag RFID

ID-TAG/8.3X3.6/06



taladro de montaje: Ø 8,0 x 3,7 mm



Campo de aplicación

Temperatura de funcionamiento (activa)	[°C]	-40...85
Temperatura pico (pasiva)	[°C]	90

Datos eléctricos

Frecuencia de trabajo	[MHz]	13,56
Tamaño de memoria	[bit]	896
Tipo de memoria		EEPROM
Tipo de chip		ICODE SLIX
Número de bloques		28
Tamaño del bloque	[Byte]	4
Unique Identification Number (UID)	[Byte]	8
Estándar RFID		ISO 15693
Ciclos de lectura máx.		ilimitado
Ciclos de escritura máx.		100000

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-40...90
Grado de protección		IP 68

Homologaciones / pruebas

Homologación de equipos radioeléctricos		ISO 15693
---	--	-----------

Datos mecánicos

Peso	[g]	3,75
Tipo de montaje		Carcasa de ajuste a presión; Montaje en metal; Montaje en material no metálico
Dimensiones	[mm]	Ø 8,3 / L = 3,6
Materiales		Carcasa: PPA GF30; resina epoxi

Notas

Cantidad por pack		10 unid.
-------------------	--	----------