


E80413



Tag RFID

ID-TAG/110X25x12,7/04



Campo de aplicación

Aplicación

codificación RFID de depósitos metálicos

Datos eléctricos

Frecuencia de trabajo [MHz]

860...930

Tamaño de memoria [bit]

512

Tipo de memoria

EEPROM

Tipo de chip

Impinj Monza 4QT

Identificador de tag (TID) [Byte]

8

Código electrónico de producto (EPC)

128 bit

Estándar RFID

EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C

Ciclos de lectura máx.

ilimitado

Ciclos de escritura máx.

100000

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]

-40...85

Temperatura de almacenamiento [°C]

-40...85

Grado de protección

IP 68

Datos mecánicos

Peso [g]

93,7

Dimensiones [mm]

110 x 25 x 12,9

Materiales

Carcasa: policarbonato-ABS

Notas

Cantidad por pack

5 unid.

E80413



Tag RFID

ID-TAG/110X25x12,7/04

Otros datos

distancia de lectura (m)

DTE80x	0,8
DTE90x	1
ANT860 / ANT960	4
ANT820 / ANT920	1