




Pantalla multifunción para supervisión de revoluciones, velocidad y tiempo

DISPLAY/FX360

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: DX2021
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Aplicación	Equipo universal para la evaluación e indicación de todo tipo de magnitudes físicas que se derivan de secuencias de impulsos	
Datos eléctricos		
Frecuencia AC	[Hz]	50...60
Tolerancia de tensión de alimentación	[%]	33...58
Tensión de alimentación	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Consumo de corriente	[mA]	120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V)
Energía auxiliar para sensores DC	[V]	24; (±15 %, 150 mA)
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...45
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-25...75
Grado de protección		IP 65; (en la parte frontal)
Grado de protección de los bornes		IP 20
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

DX2001



Pantalla multifunción para supervisión de revoluciones, velocidad y tiempo

DISPLAY/FX360

Datos mecánicos		
Peso	[g]	565,2
Materiales		Noryl UL94-V-0

Indicaciones / elementos de mando		
Indicador		Visualización digital, naranja 6 dígitos 15 mm

Conexión eléctrica		
bornes roscados, DC: 10 x ...1,5 mm²		
bornes roscados, AC: 4 x ...2,5 mm²		

Conexión		
----------	--	--

